



## High-performance-fræser MFH Harrier, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/65mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222065 63/65
GTIN	4960664707676
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

#### Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

### Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT..
maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ ved LD-geometri	3,5 mm
Vendeplattestørrelse	10
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Vendeplatteskrue	229718 (15IP; 3,5 Nm)

Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Ø $D_3$	46 mm
Antal skær Z	6
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	109 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	124 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	45,4 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,45 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	10 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229718
--------------	--------