


**SOMT....20ER-GM, PR1510, Type: 14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222074 14
GTIN	4960664708116
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanten til lave skærekrafter.

**Anvendelse:**

**GM-geometrien** er 1. valg til den generelle bearbejdning.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,5 – 2 mm
Type	GG
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
Hjørneradius	2 mm
Plattestyrke E	5,56 mm
Vendeplattestørrelse	14
ISO-kode, vendeskærspalte	SOMT140520ER-GM

Type	PR1510
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		