

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148350 8
GTIN	4067263462934
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

Teknisk beskrivelse

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M25 – M68
Samlet længde	1258 mm
Spændvidde □	14,5 - 40 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	20 - 50 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern