

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 1.1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148350 1.1/2
GTIN	4067263461166
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

Teknisk beskrivelse

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M1 – M12
Til håndrivaler Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Spændvidde □	2 - 8 mm
Samlet længde	175 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern