

**Garant****Vindejern, justerbare forstærket, Type: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148350 7
GTIN	4067263462927
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

**Teknisk beskrivelse**

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M25 – M58
Til håndrivaler Ø DIN 206	20 - 45 mm
Spændvidde □	14,5 - 36 mm
Samlet længde	1258 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern