

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148350 0
GTIN	4067263461142
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde <input type="checkbox"/>	2 - 5 mm
Samlet længde	125 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M1 – M8
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern