

**Garant****Vindejern, justerbare forstærket, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148350 5
GTIN	4067263461203
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	700 mm
Spændvidde $\square$	7 - 20 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M12 – M33
Til håndrivaler $\varnothing$ DIN 206	9 - 26 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern