

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148350 6
GTIN	4067263462910
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	1000 mm
Spændvidde □	9 - 24 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	11 - 32 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M16 – M42
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern