

Yale

Kraftigt trepunktschassis type LX, med trækstang Styrbar, Bæreevne: 6t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086009 6
GTIN	4025092163781
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftige trepunktschassiser til transport af mellemtunge laster. Med en trækstang og en bageste chassisdæl. De to bageste chassisdæle er bygget ens og er forsynet med indstillelige forbindelsesstænger. Den samlede bæreevne fordeler sig med hver 50 % på hhv. den forreste og den bageste chassisdæl.

Leveringsomfang:

Tre chassisdæle, to forbindelsesstænger, trækstang .

Teknisk beskrivelse

Vægt	45 kg
Indstillingsområde bag fra – til	500 - 1400 mm
Højde, læsseflade bagest	115 mm
Højde, læsseflade forrest	115 mm
Bredde, læsseflade forrest	150 mm
Hjul-Ø	85 mm
Antal hjul bagest	8

Hjul, bredde	90 mm
Bredde, læsseflade bagest	250 mm
Længde, læsseflade bagest	300 mm
Længde, læsseflade forrest	185 mm
Producentbetegnelse	LX-6
Antal hjul forrest	4
Bæreevne	6 t
Produkttype	Tunggodschassis