

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 3×D, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232258 12
GTIN	4045197658425
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:****Ligenotet.****Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	31,8 mm
Ø-område D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Spændeskruer	232990 TX7
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendepattebor

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX7	232990 TX7