

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232250 18
GTIN	4045197589057
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 18 - 24 mm

Nyttelængde L₁: 168,3 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftlængde L_s: 56 mm

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX9
Skaft-Ø D _s	25 mm
Ø-område D _c	18 - 24 mm
Nyttelængde L ₁	168,3 mm
Skaftlængde L _s	56 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9

232990 TX9

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9

674248 TX9

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8

232990 TX8

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm

211750 2,2