

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 3×D, Type: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232258 13
GTIN	4045197658432
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:****Ligenotet.****Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L₁: 35 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	35 mm
Ø-område D _c	13 - 17,5 mm
Spændeskruer	232990 TX8
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendepattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8