

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232250 25
GTIN	4045197589064
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.  
Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 187,3 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftlængde L<sub>s</sub>: 60 mm

Spændeskruer: 232990 TX15

**Teknisk beskrivelse**

Ø-område D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Nyttelængde L <sub>1</sub>	187,3 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600