



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 5×D, Type: 48



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232260 48
GTIN	4045197592606
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 48 - 65 mm

Nyttelængde L₁: 231,8 mm

Morsekonus MK, størrelse: 5

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	231,8 mm
Ø-område D _c	48 - 65 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Morsekonus MK, størrelse	5
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600