

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232245 12
GTIN	4045197658067
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L_1 : 31,8 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Skaftlængde L_s : 50 mm

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	12 - 12,5 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Nyttelængde L_1	31,8 mm
Spændeskruer	232990 TX7
Skaftlængde L_s	50 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX7	232990 TX7
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6