



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232265 12
GTIN	4045197592613
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L_1 : 111,1 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	111,1 mm
Ø-område D_c	12 - 12,5 mm
Spændeskruer	232990 TX7
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX7	232990 TX7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6