

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 3×D, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232258 18
GTIN	4045197658449
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:****Ligenotet.****Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 18 - 24 mm

Nyttelængde L₁: 69,8 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX9
Ø-område D _c	18 - 24 mm
Nyttelængde L ₁	69,8 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendepattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9

232990 TX9

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8

232990 TX8

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9

674248 TX9

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm

211750 2,2