

**Batteri-slagbore-/skruemaskine uden batteri, lader, Type: GSB1890C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafledning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.**
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Med **børsteløs EC-motor**.

KickBackControl med automatisk frakobling i tilfælde af blokering samt unik præcisionskobling.

Kompakt konstruktion; meget kort hovedlængde (kun 184 mm) giver perfekt håndtering (str. GSB1890PC); derfor optimal til arbejde under trange pladsforhold. Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul. Kompakt konstruktion; meget kort hovedlængde (kun 175 mm) giver perfekt håndtering.

Med motorbremse.

Leveringsomfang:

Uden akku, uden lader og med L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 630 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. moment, blød	36 Nm
Maks. omdrejningstal 2. gear	2100 min ⁻¹
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	11,8 m/s ²
Højde	210 mm
Producentbetegnelse	GSB 18V-90 C
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	1.5 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Batterispænding	18 V
Vægt	1,2 kg
Maks. moment, hård	64 Nm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Bredde	77 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Længde	175 mm
Akku-kapacitet	4 Ah
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine

