

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	8 mm
Midterforskydning L_3	5 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	10 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Samlet længde L	125 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Spænde højde L_2	7 mm
Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	AH08K SCLCR/L06
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500