

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH08K SCLCR/L06
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L ₂	7 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	6 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Midterforskydning L ₃	5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Udhængslængde L ₁	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500