

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	8 mm
Samlet længde L	60 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	10 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	13 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 0808D07
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500