

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 8/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	7,5 mm
Skaftstørrelse	8 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	60 mm
ISO-kode holder	SDNCN 0808D07
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	4 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	62,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500