

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 8/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SDJCR/L 0808D07
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L	60 mm
Plattestørrelse	7 mm
Hovedlængde L ₁	13 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaftstørrelse	8 mm
Funktionsbredde L ₄	10 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500