

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260321 8/07 |
| GTIN | 4067263622710 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Midterforskydning L_3 | 7 mm |
| Skaft-Ø D_s | 8 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader |
| ISO-kode holder | E08K SDQCR/L07 |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 12 mm |
| Spændehøjde L_2 | 7,6 mm |
| Udhængslængde L_1 | 26 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Plattestørrelse | 7 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 8xD |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500