

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	8 mm
ISO-kode holder	A08F SDXCR/L04
Spændehøjde L_2	7,5 mm
Midterforskydning L_3	5 mm
Hovedlængde L_1	15 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	9,2 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Samlet længde L	80 mm
Nyttedybde T	3 mm
Plattestørrelse	4 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500