

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260320 8/07
GTIN	4067263622376
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	8 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	7,6 mm
Udhængslængde L_1	26 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
ISO-kode holder	E08K SDQCR/L07
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500