

Garant**GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Udhængslængde L_1	80 mm
ISO-kode holder	A16X SDUCR/L07
Skaft-Ø D_s	16 mm
Serie	Master Mute
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Samlet længde L	151 mm
ikke spåntagningsbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang