

**Garant****GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Midterforskydning L <sub>3</sub>	11 mm
Plattestørrelse	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
ISO-kode holder	A16X SCLCR/L06
Serie	Master Mute
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Udhængslængde L <sub>1</sub>	80 mm
Samlet længde L	151 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
ikke spåntagningsbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang