

Garant**GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 50
Samlet længde L	343 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A40X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Midterforskydning L_3	27 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø D_s	40 mm
Udhængslængde L_1	200 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
ikke spåntagningsbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang