

Garant**GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Midterforskydning L_3	22 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Udhængslængde L_1	160 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
ISO-kode holder	A30X SCLCR/L09
Samlet længde L	277 mm
Plattestørrelse	9 mm
Serie	Master Mute
ikke spåntagningsbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang