

Garant**GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Midterforskydning L_3	8,5 mm
Serie	Master Mute
Skaft-Ø D_s	12 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	16 mm
Samlet længde L	120 mm
ISO-kode holder	A12X SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Udhængslængde L_1	60 mm
ikke spåntagningsbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang