

Garant**GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
ISO-kode holder	A40X SCLCR/L09
Skaft-Ø D_s	40 mm
Serie	Master Mute
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Midterforskydning L_3	27 mm
Samlet længde L	343 mm
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
ikke spåntagningsbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang