

Garant**GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A40X STFCCR/L16
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Plattestørrelse	16 mm
Skaft-Ø D_s	40 mm
Midterforskydning L_3	27 mm
Samlet længde L	345 mm
ikke spåntagningsbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Svingning	Dæmpet

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang