

Garant**GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	22 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 50
passende vendeskærplatter	TC.. 16T3..
Serie	Master Mute
ISO-kode holder	A32X STFCR/L16
Samlet længde L	277 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Udhængslængde L_1	160 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
ikke spåntagningsbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang