

Garant**GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Udhængslængde L_1	100 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 47
ISO-kode holder	A20X STF/CR/L11
Samlet længde L	177 mm
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
ikke spåntagningsbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang