

Garant**GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 47
Indstillingsvinkel κ	90 grader
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Midterforskydning L_3	17 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
ISO-kode holder	A25X STFCL/L11
Serie	Master Mute
Samlet længde L	222 mm
ikke spåntagningsbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang