

Garant**GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	277 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Skaft-Ø D_s	32 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Midterforskydning L_3	22 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Serie	Master Mute
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Udhængslængde L_1	160 mm
ISO-kode holder	A32X SDUCR/L11
ikke spåntagningsbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang