

Garant**GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/11 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260327 40/11 |
| GTIN | 4067263623366 |
| Artikelklasse | 29E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 50 |
| ISO-kode holder | A40X SDUCR/L11 |
| Samlet længde L | 343 mm |
| Udhængslængde L ₁ | 200 mm |
| Midterforskydning L ₃ | 27 mm |
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Serie | Master Mute |
| Skaft-Ø D _s | 40 mm |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 50 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| ikke spåntagningsbart område S | 240 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | venstre |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Svingning | Dæmpet |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |