

Garant**GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	125 mm
Samlet længde L	222 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode holder	A25X SDUCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø D_s	25 mm
ikke spåntagningsbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang