

Garant**GARANT Master Mute borestag, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	100 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
ISO-kode holder	A20X SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	177 mm
Serie	Master Mute
Vendeplatteskruesæt	269028 50
ikke spåntagningsbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang