

Garant**GARANT Master Mute borestag, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	93 grader
Serie	Master Mute
Plattestørrelse	7 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	120 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L_3	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
ISO-kode holder	A12X SDUCR/L07
Udhængslængde L_1	60 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	16 mm
ikke spåntagningsbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang