

Garant**GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	13 mm
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	177 mm
ISO-kode holder	A20X SCLCR/L09
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Udhængslængde L_1	100 mm
ikke spåntagningsbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang