

**Garant****GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning $L_3$	8,5 mm
Vendepatteskruesæt	269028 38
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode holder	A12X SCLCR/L06
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	16 mm
Udhængslængde $L_1$	60 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Samlet længde L	120 mm
ikke spåntagningsbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang