

**Garant****GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 47
Plattestørrelse	11 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	100 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Samlet længde L	177 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
ISO-kode holder	A20X STFCL/L11
Serie	Master Mute
ikke spåntagningsbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang