

**Garant****GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	151 mm
Serie	Master Mute
Midterforskydning L <sub>3</sub>	11 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	80 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
ISO-kode holder	A16X SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Plattestørrelse	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
ikke spåntagningsbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang