

**Garant****GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Midterforskydning $L_3$	17 mm
ISO-kode holder	A25X SCLCR/L09
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Samlet længde $L$	222 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Udhængslængde $L_1$	125 mm
Plattestørrelse	9 mm
ikke spåntagningsbart område $S$	155 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang