

Garant**GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/09mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260045 40/09 |
| GTIN | 4067263623427 |
| Artikelklasse | 29E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|----------------|
| passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. |
| Serie | Master Mute |
| Midterforskydning L_3 | 27 mm |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 50 mm |
| Skaft-Ø D_s | 40 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| ISO-kode holder | A40X SCLCR/L09 |
| Plattestørrelse | 9 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 50 |
| Udhængslængde L_1 | 200 mm |
| Samlet længde L | 343 mm |
| ikke spåntagningsbart område S | 240 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | venstre |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Svingning | Dæmpet |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |