



## Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 13



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232265 13
GTIN	4045197592620
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

#### Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 114,3 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

### Teknisk beskrivelse

Ø-område $D_c$	13 - 17,5 mm
Spændeskruer	232990 TX8
Nyttelængde $L_1$	114,3 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

---

**Tilbehør**

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8