



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 3×D, Type: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232258 36
GTIN	4045197658463
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Ligenotet.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 36 - 47 mm

Nyttelængde L₁: 120,6 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	36 - 47 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Nyttelængde L ₁	120,6 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20

232990 TX20

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15

232990 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600