

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232245 18
GTIN	4045197658081
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 18 - 24 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 66,7 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 25 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 56 mm

Spændeskruer: 232990 TX9

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer	232990 TX9
Nyttelængde $L_1$	66,7 mm
Ø-område $D_c$	18 - 24 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Skaftlængde $L_s$	56 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

**Tilbehør**

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9